

Prípojovacie vedenie VMPAL-KMSK-V-SD25-IP67-10

Číslo dielu: 560412

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Hmotnosť výrobku	2150 g
Elektrický prípoj	Kábel so zástrčkou
Dĺžka kábla	10 m
Vlastnosť vedenia	vhodné do energetických reťazcov
Min. polomer ohybu kábla	63 s
Priemer kábla	12.5 s
Štruktúra kábla	25 x 0,34 mm ²
Druh krytia	IP67 podľa IEC 60529
Teplota okolia pri pohyblivom kladení kábla	-5 °C...80 °C
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EÚ RoHS
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK RoHS
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Materiál plášťa kábla	TPE-U(PU)