

Prípojacie vedenie VMPAL-KM-V-SD44-IP67-10

Číslo dielu: 560424

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Hmotnosť výrobku	1572 g
Elektrický prípoj	Kábel so zástrčkou
Dĺžka kábla	10 m
Vlastnosť vedenia	Štandard
Min. polomer ohybu kábla	115 s
Priemer kábla	9.6 s
Štruktúra kábla	36 x 0,25 mm ²
Druh krytia	IP67 podľa IEC 60529
Teplota okolia pri pohyblivom kladení kábla	-5 °C...80 °C
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EÚ RoHS
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK RoHS
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Materiál plášťa kábla	PVC