


Koncová doska VMPAL-EPL-SD25

Číslo dielu: 560938

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Šírka	43 s
Dĺžka	107.3 s
Max. počet ventilových pozícií	24
Konštrukcia ventilového terminálu	Možnosť miešania veľkostí ventilov
Maximálny počet ventilových cievok	24
Prevádzkový tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Riadiaci tlak	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Trieda odolnosti proti korózii KBK	3 - vysoké nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Druh krytia	IP67
Pokyny k druhu krytia	v zmontovanom stave s príslušenstvom VMPAL-KM
Teplota okolia	-5 °C...50 °C
Hmotnosť výrobku	190 g
Elektrický prípoj 1, funkcia	Multipól
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	Zástrčka
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika	Sub-D
Elektrický prípoj 1, počet pinov/žíl	25
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál koncovej dosky	Hliníkový tlakový odlatok PA-zosílený