


Koncová doska VMPAL-EPR-SP

Číslo dielu: 560947

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Šírka	28.8 s
Dĺžka	107.3 s
Integrovaná funkcia	Kódovací kryt na určenie prívodu riadiaceho vzduchu (interný alebo externý)
Smer prietoku	reverzibilný
Konštrukcia ventilového terminálu	Možnosť miešania veľkostí ventilov
Prevádzkový tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Riadiaci tlak	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Trieda odolnosti proti korózii KBK	3 - vysoké nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Druh krytia	IP65 IP67
Pokyny k druhu krytia	v zmontovanom stave
Teplota okolia	-5 °C...50 °C
Hmotnosť výrobku	180 g
Prípoj riadiaceho vzduchu 12/14	M7
Prípoj odvetrania riadiaceho tlaku 82/84	M7
Pneumatický prípoj 1	G1/4
Pneumatický prípoj 3	G1/4
Pneumatický prípoj 5	G1/4
Pokyny k materiálom	V zhode s RoHS
Materiál koncovkej dosky	Hliníkový tlakový odliatok PA-zosílený