

# Plastová hadica PUN-V0-12X2-GE-C

Číslo dielu: 561721

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                        | Hodnota                                                                    |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Vonkajší priemer                             | 12 s                                                                       |
| polomer ohybu relevantný z hľadiska prietoku | 55 s                                                                       |
| Vnútorňý priemer                             | 8 s                                                                        |
| Min. polomer ohybu                           | 19 s                                                                       |
| Vlastnosti hadice                            | vhodné do energetických reťazcov                                           |
| Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty     | -0.095 MPa...0.7 MPa<br>-0.95 bar...7 bar<br>-13.775 psi...101.5 psi       |
| Prevádzkový tlak závislý od teploty          | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi          |
| Poznámka k prevádzkovému tlaku               | Voda: max. 0,6 MPa pri max. 50 °C                                          |
| Povolenie                                    | TÜV                                                                        |
| Orgán, ktorý vydáva certifikát               | B 013277 0506 00                                                           |
| Prevádzkové médium                           | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:...]<br>Voda (kvapalná, bez ľadu) |
| Skúška materiálu na požiaru odolnosť         | UL94 V-0 (3mm)<br>UL94 V-2 (0,75mm)                                        |
| Zhoda s LABS                                 | VDMA24364-B2-L                                                             |
| Teplota okolia                               | -35 °C...60 °C                                                             |
| Pokyny k teplote okolia                      | použitie bez tlaku do 90 °C                                                |
| Hmotnosť výrobku v závislosti od dĺžky       | 0.08 kg/m                                                                  |
| Pneumatický prípoj                           | pre nástrčný prípoj s vonkajším priemerom 12 mm                            |
| Farba                                        | žltá                                                                       |
| Informácia o farbe                           | kvôli ochrane pred plameňmi odchýlka od štandardnej farby                  |
| Shore tvrdosť                                | D 54 +/-3                                                                  |
| Pokyny k materiálu                           | V zhode s RoHS                                                             |
| Materiál hadice                              | TPE-U(PU)                                                                  |