



# Nástrčné T-spojenie NEDU-M12D4-M12T4-IS

Číslo dielu: 562248

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak              | Hodnota                                                                                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Založené na norme                  | EN 61076-2-101                                                                                                            |
| Ochrana proti výbuchu              | Rešpektujte upozornenia v osvedčení<br>Zóna 1 (ATEX)<br>Zóna 2 (ATEX)<br>Zóna 21 (ATEX)<br>Zóna 22 (ATEX)                 |
| Trvanlivosť pripojenia             | 100                                                                                                                       |
| Spôsob upevnenia                   | možnosť naskrutkovania                                                                                                    |
| Hmotnosť výrobku                   | 25.5 g                                                                                                                    |
| Elektrický prípoj                  | 4-pin / 4-pin / 4-pin<br>kódovanie A / kódovanie A / kódovanie A<br>Zásuvka / zásuvka / zástrčka<br>M12x1 / M12x1 / M12x1 |
| Rozsah prevádzkového napätia DC    | 0 V...30 V                                                                                                                |
| Druh krytia                        | IP65<br>IP67                                                                                                              |
| Teplota okolia                     | -25 °C...85 °C                                                                                                            |
| Zhoda s LABS                       | VDMA24364-B2-L                                                                                                            |
| Pokyny k materiálu                 | V zhode s RoHS                                                                                                            |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 3 - vysoké nároky na odolnosť proti korózii                                                                               |
| Materiál telesa                    | TPE-U(PU)-zosílený<br>Zinkový tlakový odliatok                                                                            |
| Materiál prevlečnej matice         | Zosílený PA                                                                                                               |
| Materiál tesnení                   | FPM                                                                                                                       |
| Materiál nástrčných kontaktov      | Zliatina medi<br>pozlátený                                                                                                |