


Kyvná príruha SNGB-200-B

Číslo dielu: 562455

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	200
Založené na norme	ISO 15552
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-40 °C...90 °C
Hmotnosť výrobku	10020 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál upevnenia	Oceľ pozinkované
Materiál čapu	Oceľ, pozinkovaná
Materiál dutinky	Oceľ
Materiál ložiska	Plast
Materiál kotúča	Pozinkovaná oceľ
Materiál skrutiek	Oceľ, pozinkovaná
Materiál poistky	Pružinová oceľ, pozinkovaná