

Spojovacie vedenie NEBV-M8W4L-E-10-M8G3

Číslo dielu: 562470

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Zodpovedá norme	EN 61076-2-101 ISO 20401
Indikácia spínacieho stavu	Žltá LED dióda
Hmotnosť výrobku	170 g
Elektrický prípoj	4-pin / 3-pin Uhlová zásuvka / priama zástrčka M8x1 / M8x1
Rozsah prevádzkového napätia DC	20.4 V...26.4 V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40 °C	3 A
Dĺžka kábla	10 m
Vlastnosť vedenia	vhodné do energetických reťazcov
Min. polomer ohybu kábla	35 s
Priemer kábla	3.3 s
Štruktúra kábla	2 x 0,25 mm ²
Druh krytia	IP65 IP67
Teplota okolia	-10 °C...50 °C
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EÚ RoHS
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK RoHS
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Materiál plášťa kábla	TPE-U(PUR)
Materiál telesa	TPE-U(PU)
Materiál nástrčných kontaktov	Mosadz pozlátený
Materiál izolačného púzdra	PVC