


Axiálna montážna sada EAMM-A-P4-28B-40A

Číslo dielu: 562637

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá dĺžka	8.3 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet otáčok	10000 1/min
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Druh krytia	IP40
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	0.28 kg.mm ²
Prenešiteľný krútiaci moment	0.7 Nm
Hmotnosť výrobku	50 g
Kód rozhrania akčného člena	P4-28B
Kód rozhrania vstupu motora	40A
Kód rozhrania pre teleso spojky	28B
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS