

Spojka
EAMC-30-32-8-14
Číslo dielu: 562682

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Priemer montáže 1	8 s
Upínací priemer 2	14 s
Veľkosť	30
Menovitá dĺžka	32 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet otáčok	8000 1/min
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-25 °C...60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	5.87 kg.mm ²
Prenesiteľný krútiaci moment	12.5 Nm
Hmotnosť výrobku	48 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS