

Elektromagnetická cievka VACC-S13-18-A1-3U

Číslo dielu: 562892

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Spôsob ovládania	elektrický
Montážna poloha	ľubovoľná
Indikátor spínacej polohy	nie
Doba zopnutia	100%
Trieda izolačného materiálu	H
Parametre cievky	230 V DC: 1,8 W 230 V AC: 50/60 Hz, výkon 1,8 VA
Prípustné výkyvy napätia	-15 % / +10 %
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	smernica EÚ k nízkemu napätiu
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK pre elektrické prevádzkové médiá
Trieda odolnosti proti korózii KBK	4 - mimoriadne silné namáhanie koróziou
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Druh krytia	IP65
Teplota okolia	-20 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	210 g
Elektrický prípoj	Tvar A Zástrčka podľa EN 175301-803
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál elektromagnetickej cievky	PA UP