

Adaptér
NPFV-AF-G14-G14-MF
Číslo dílu: 563398

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá šířka	6 s
Prevádzkový tlak	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar
Ochrana proti výbuchu	Zóna 1 (ATEX) Zóna 2 (ATEX) Zóna 21 (ATEX) Zóna 22 (ATEX)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Pneumatický prípoj 1	G1/4
Pneumatický prípoj 2	G1/4
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál adaptéra	vysokolegovaná oceľ, nehrdzavejúca
Materiál tesnení	NBR