


Prípojovacie vedenie NEBV-S1G44-K-10-N-LE39

Číslo dielu: 565291

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Spôsob upevnenia	4-40UNC
Montážna poloha	ľubovoľná
Hmotnosť výrobku	1432 g
Elektrický prípoj	44-pin Zásuvka Sub-D
Rozsah prevádzkového napätia DC	30 V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40 °C	0.86 A
Dĺžka kábla	10 m
Vlastnosť vedenia	pre statické aplikácie
Min. polomer ohybu kábla	95 s
Priemer kábla	9.6 s
Prípustná odchýlka priemeru kábla	± 0,5 mm
Štruktúra kábla	40 x 0,14 mm ²
Druh krytia	IP65 IP67 v zmontovanom stave
Teplota okolia	-5 °C...60 °C
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EÚ RoHS
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK RoHS
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Materiál plášťa kábla	PVC
Materiál telesa	PBT
Materiál nástrčných kontaktov	Bronz pozlátený