

Spojovacie vedenie MHJ9-KMH-2,5-MF

Číslo dielu: 565519

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Povolenie	RCM Mark
Prídavné funkcie	Ochrana proti napäťovým špičkám Obmedzenie prídružiacieho prúdu s rekuperáciou energie Ochranné odpojenie
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom s DIN lištou voliteľne:
Montážna poloha	ľubovoľná
Hmotnosť výrobku	98 g
Elektrický prípoj	2-pin / 2-pin / 4-žilový Priama zásuvka / priama zásuvka / kábel
Rozsah prevádzkového napätia DC	12 V...53 V
Ochrana proti prepólovaniu	pre prevádzkové napätie
Poznámka k prevádzke	Napájacia jednotka musí byť schopná dodať minimálne 1,7 A bez poklesu napätia.
Pokyny k príkonu	fáza nízkeho prúdu 2W, fáza vysokého prúdu 7W, na jeden kanál
Doba zopnutia	100% Dodržte pokyny o prevádzke elektromagnetických ventilov.
Rozsah spúšťacieho signálu DC	3 V...30 V
Pokyny pre vstupný prúd	Lineárny nárast 0,09 - 0,44 mA pri spúšťacom signáli od 3 - 15 V 0,44 - 15,44 mA pri spúšťacom signáli od 15 - 30 V
Vstupný odpor	34 kΩ
Dĺžka kábla	2,5 m
Vlastnosť vedenia	pre statické aplikácie
Druh krytia	IP40
Teplota okolia	-5 °C...50 °C
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV podľa smernice EÚ RoHS
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK RoHS pre EMV podľa predpisov UK RoHS
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii

Charakteristický znak	Hodnota
Materiál plášťa kábla	PUR PVC
Materiál telesa	POM