

Pripojovací blok CPX-P-AB-2XKL-8POL

Číslo dílu: 565704

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Rozměry Š x D x V	(vrátane bloku zrežazenia a pripojovacej techniky) 50 mm x 107 mm x 70 mm
Spôsob upevnenia	na blok zrežazenia CPX-M-GE..
Hmotnosť výrobku	100 g
Teplota okolia	-5 °C...50 °C
Skladovacia teplota	-20 °C...70 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	95 % nekondenzujúca
Druh krytia	IP20
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii (v namontovanom stave)
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	Zosílený PA
Elektrický prípoj	8-pin / 8-pin