

Prípojovacia lišta VABM-L1-10AS-M5-9

Číslo dielu: 566529

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Rozmer rastra	10.5 s
Max. počet ventilových pozícií	16
Prevádzkový tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Povolenie	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Max. ťahovací moment montáže na DIN lištu	1.5 Nm
Max. ťahovací moment pre upevnenie ventilov	0.45 Nm
Max. ťahovací moment pri montáži na stenu	3 Nm
Hmotnosť výrobku	82 g
Pneumatický prípoj 1	M5
Pneumatický prípoj 3	M5
Pneumatický prípoj 5	M5
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál pripojovacej lišty	Hliníková tvárna zliatina