

# Prípojovacia lišta VABM-L1-10S-G18-6

Číslo dielu: 566562

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                        | Hodnota                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozmer rastra                                | 10.5 s                                                                                                                                                                                         |
| Max. počet ventilových pozícií               | 16                                                                                                                                                                                             |
| Prevádzkový tlak                             | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar                                                                                                                                                         |
| Povolenie                                    | RCM Mark<br>c UL us - Recognized (OL)                                                                                                                                                          |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK           | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii                                                                                                                                                     |
| Zhoda s LABS                                 | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                                                                              |
| Vhodnosť na výrobu lítium-iónových batérií   | Kovy s viac ako 1 % hmotnosti medi, zinku alebo niklu sú z použitia vylúčené. Okrem niklu v oceliach, chemicky poniklovaných ploch, plošných spojov, káblov, elektrických konektorov a cievok. |
| Trieda čistoty priestoru                     | Trieda 5 podľa normy ISO 14644-1                                                                                                                                                               |
| Max. uťahovací moment montáže na DIN lištu   | 1.5 Nm                                                                                                                                                                                         |
| Max. uťahovací moment pre upevnenie ventilov | 0.45 Nm                                                                                                                                                                                        |
| Max. uťahovací moment pri montáži na stenu   | 3 Nm                                                                                                                                                                                           |
| Hmotnosť výrobku                             | 126 g                                                                                                                                                                                          |
| Pneumatický prípoj 1                         | G1/8                                                                                                                                                                                           |
| Pneumatický prípoj 3                         | G1/8                                                                                                                                                                                           |
| Pokyny k materiálu                           | V zhode s RoHS                                                                                                                                                                                 |
| Materiál prípojovacej lišty                  | Hliníková tvárna zliatina                                                                                                                                                                      |