

# Elektrická pripojovacia doska VAVE-L1-1VH3-LP

Číslo dielu: 566715

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak              | Hodnota                                     |
|------------------------------------|---------------------------------------------|
| Ochrana proti prepólovaniu         | bipolárny                                   |
| Prídavné funkcie                   | Ochrana proti napäťovým špičkám             |
| Indikácia stavu signálu            | LED                                         |
| Menovité prevádzkové napätie DC    | 12 V<br>24 V                                |
| Odolnosť proti rázovému napätiu    | 0.8 kV                                      |
| Stupeň znečistenia                 | 3                                           |
| Rozšírená teplota okolia           | -5 - 60 °C                                  |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 0 - žiadne nároky na odolnosť proti korózii |
| Zhoda s LABS                       | VDMA24364-B1/B2-L                           |
| Druh krytia                        | IP40                                        |
| Teplota okolia                     | -5 °C...50 °C                               |
| Montážna poloha                    | ľubovoľná                                   |
| Hmotnosť výrobku                   | 1.5 g                                       |
| Elektrický prípoj                  | 2-pin<br>Zásuvka                            |
| Pripojenie ochranného vodiča       | nie je k dispozícii                         |
| Spôsob upevnenia                   | Klip                                        |
| Farba telesa                       | čierna                                      |
| Pokyny k materiálu                 | V zhode s RoHS                              |
| Materiál telesa                    | PA                                          |