

Elektrická pripojovacia doska VAVE-L1-1L1-LR

Číslo dielu: 566726

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Ochrana proti prepólovaniu	pre prevádzkové napätie
Prídavné funkcie	Ochrana proti napäťovým špičkám Obmedzenie prídružiacieho prúdu
Indikácia stavu signálu	LED
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Odolnosť proti rázovému napätiu	0.8 kV
Stupeň znečistenia	3
Povolenie	RCM Mark
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK RoHS pre EMV
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - žiadne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Druh krytia	IP40
Teplota okolia	-5 °C...60 °C
Montážna poloha	ľubovoľná
Hmotnosť výrobku	4.6 g
Prierez prípoja	0.14 mm ²
Elektrický prípoj	Lanko
Dĺžka kábla	0.5 m
Zakončenia žíl	Koncová dutinka kábla
Prípojenie ochranného vodiča	nie je k dispozícii
Spôsob upevnenia	Klip
Farba telesa	čierna
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	PA