


Lineárny pohon DGC-40- -HD-

Číslo dielu: 567549

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	1 s...3500 s
Priemer piestu	40 mm
Tlmenie	Tlmiče nárazov, tvrdá charakteristika Tlmič nárazov, jemná charakteristika
Montážna poloha	ľubovoľná
Vedenie	Guličkové obežné vedenie
Snímanie polohy	pre bezdotykové snímače
Varianty	Guličkové obežné vedenie Prídavný štandardný vozík, vľavo Prídavný vozík, štandardne vpravo
Prevádzkový tlak	0.15 MPa...0.8 MPa 1.5 bar...8 bar
Spôsob fungovania	dvojčinný
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7::-]
Poznámka o prevádzkovom/radiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - žiadne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Teoretická sila pri 0,6MPa (6 bar, 87 psi), spätný chod	754 N
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie	754 N
Pohybovaná hmotnosť	6.18 kg
Pohybovaná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	20.5 kg
Nárast hmotnosti pri zdvihu 10 mm	0.199 kg
Spôsob upevnenia	s príslušenstvom
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál veka	Hliníková tvárna zliatina
Materiál tesnení	NBR TPE-U(PU)