

Zástrčka NECU-S-ECG4-HX-Q3

Číslo dielu: 570922

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Povolenie	c UL us - Recognized (OL)
Trvanlivosť pripojenia	1
Spôsob upevnenia	zaistenie západkou
Elektrický prípoj	4-pin Zástrčka, priama / nožová svorkovnica štvorhenná konštrukcia
Rozsah prevádzkového napätia DC	0 V...30 V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40 °C	3 A
Odolnosť proti rázovému napätiu	0.8 kV
Priemer jedného vodiča	0.07 s
Priemer žily	0.8 s...1 s
Prierez prípoja	0.14 mm ²
Druh krytia	IP40
Teplota okolia	-20 °C...60 °C
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Stupeň znečistenia	2
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Materiál telesa	PBT PC
Materiál nástrčných kontaktov	pozlátený
Povolené izolačné púzdro	PP PVC TPE-E