

Os s klzným vedením ELFR-...-35- -

Číslo dielu: 571435

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Pracovný zdvih	50 s...800 s
Veľkosť	35
Montážna poloha	ľubovoľná
Vedenie	Klzné vedenie Guličkové obežné vedenie
Konštrukcia	Vodiaca os bez pohonu
Max. zrýchlenie	50 m/s ²
Max. rýchlosť	1 m/s...3 m/s
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - žiadne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Druh krytia	IP20
Teplota okolia	-10 °C...50 °C
Plošné momenty 2. stupňa ly	3770 mm ⁴
Plošné momenty 2. stupňa lz	4190 mm ⁴
Max. sila Fy	50 N
Max. sila Fz	50 N
Max. odpor proti posuvu pri chode naprázdno	3 N
Referenčná životnosť	5000 km
Nárast pohybovanej hmotnosti na 10 mm zdvihu	0 g
Základná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	1200 g
Nárast hmotnosti pri zdvihu 10 mm	23 g
Materiál profilu	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál krytu pohonu	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný
Materiál vodiacej koľajnice	Oceľ
Materiál vozíka	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný