

Nástrčný prípoj QBM-1/8-1/4-I-U

Číslo dielu: 573055

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	Mini
Menovitá šírka	0.157 in
Druh tesnenia na naskrutkovacom čape	Povrchová úprava
Montážna poloha	ľubovoľná
Tvar	priamy tvar
Veľkosť balenia	10
Konštrukcia	Princíp push-pull
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar 13.775 psi...145 psi
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:...]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Možnosť prevádzky s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Teplota okolia	0 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	0.635 oz
Spôsob upevnenia	Vnútorň šesťhran 5/32
Pneumatický prípoj 1	Vonkajší závit 1/8 NPT
Pneumatický prípoj 2	pre hadicu s vonkajším priemerom 1/4 "
Teplota okolia vo °F	32 °F...140 °F
Farba uvoľňovacieho krúžku	sivá
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	Mosadz, poniklovaná PBT
Materiál tesnenia závitu	PTFE
Materiál uvoľňovacieho krúžku	POM
Materiál tesnenia hadice	NBR
Materiál časti na upnutie hadice	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ