

Elektrická pripojovacia doska VAVE-L1-1VK9-LP

Číslo dielu: 573944

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Vlastnosť vedenia	pre statické aplikácie
Ochrana proti prepólovaniu	bipolárny
Prídavné funkcie	Ochrana proti napäťovým špičkám
Indikácia stavu signálu	LED
Menovité prevádzkové napätie DC	12 V 24 V
Odolnosť proti rázovému napätiu	0.8 kV
Stupeň znečistenia	3
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Druh krytia	IP65
Teplota okolia	-5 °C...60 °C
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. uťahovací moment	0.27 Nm
Min. polomer ohybu kábla	34 s
Hmotnosť výrobku	92 g
Elektrický prípoj	2-pin / 2 žilové Uhlová zásuvka / kábel štvorhranná konštrukcia / otvorený koniec
Štruktúra kábla	2 x 0,25 mm ²
Priemer kábla	3.4 s
Prípustná odchýlka priemeru kábla	0,1 mm
Dĺžka kábla	5 m
Zakončenia žíl	Koncová dutinka kábla
Pripojenie ochranného vodiča	nie je k dispozícii
Spôsob upevnenia	na elektromagnetickom ventile so samoreznou skrutkou
Farba telesa	čierna
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál veka	PA
Materiál tesnení	EPDM
Materiál telesa	PA
Materiál plášťa kábla	TPV

Charakteristický znak	Hodnota
Materiál skrutiek	Popúšťaná oceľ