

Multipólový rozdeľovač NEDU-L4R1-M8G3L-M12G8

Číslo dielu: 574586

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Šírka	24 mm
Výška	23 mm
Dĺžka	87 mm
Prevádzková indikácia	Žltá LED dióda
Indikácia stavu	Žltá LED dióda
Montážna poloha	ľubovoľná
Hmotnosť výrobku	58 g
Elektrický prípoj 1	Priama zásuvka, M8, 3-pin
Elektrický prípoj 2	Priama zástrčka, M12x1, 8-pin
Rozsah prevádzkového napätia DC	10 V...30 V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40 °C	3 A
Prúdová zaťažiteľnosť na slot	2 A
Druh krytia	IP68
Teplota okolia	-20 °C...80 °C
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Trieda odolnosti proti korózii KBK	3 - vysoké nároky na odolnosť proti korózii
Materiál telesa	Zosilnený PBT
Farba telesa	sivá
Materiál tesnení	FPM
Materiál nástrčných kontaktov	poniklovaný a pozlátený
Materiál zásuvky	Mosadz, poniklovaná