


Zástrčka NECU-S1W9-C2-ACO

Číslo dielu: 574588

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Spôsob upevnenia	4-40 UNC-2B
Hmotnosť výrobku	59 g
Rozhranie prevádzkovej zbernice	Sub-D, 9-pin, zásuvka
Elektrický prípoj 1	Zásuvka Sub-D, 9-pin
Elektrický prípoj 2	Skrutkovacia svorkovnica, tienená
Prenosová rýchlosť	1 Mbit/s
Prípustný priemer kábla	8 mm 8 s
Prierez prípoja	0.14 mm ² ...0.5 mm ²
Druh krytia	IP20
Teplota okolia	-20 °C...70 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	75 % pri 25 °C
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Materiál telesa	PC-zosílený