

Napojenie zbernice CDPX-F-CO

Číslo dielu: 575301

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Hĺbka montáže	24 s
Výška	91 s
Dĺžka	41 s
Povolenie	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV podľa smernice EÚ RoHS
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK RoHS pre EMV podľa predpisov UK RoHS
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Skladovacia teplota	-20 °C...70 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	5 - 85 % nekondenzujúca
Druh krytia	IP20
Teplota okolia	0 °C...50 °C
Hmotnosť výrobku	150 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Rozhranie prevádzkovej zbernice, druh	CanOpen
Rozhranie prevádzkovej zbernice, pripojovacia technika	Zástrčka Sub-D 9-pin
Rozhranie prevádzkovej zbernice, prenosový výkon	9,6 kbit/s do 1 Mbit/s