

Zástrčka NECC-S1G9-C2-M

Číslo dielu: 576031

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Výška	39,4 mm
Dĺžka	58 mm
Hmotnosť výrobku	24 g
Rozhranie prevádzkovej zbernice	Sub-D, 9-pin, zásuvka
Elektrický prípoj	9-pin / 9-pin Sub-D / skrutkovacia svorkovnica
Prenosová rýchlosť	1 Mbit/s
Prípustný priemer kábla	8 mm 8 s
Druh krytia	IP40
Teplota okolia	-20 °C...70 °C
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	smernica EÚ k nízkemu napätiu
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii