

Pripojovací blok VABM-B10-20E-N38-3

Číslo dielu: 576352

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Rozmer rastra	22 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet ventilových pozícií	3
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Hmotnosť výrobku	866 g
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom
Prípoj riadiaceho vzduchu 12	1/8 NPT
Prípoj riadiaceho vzduchu 14	1/8 NPT
Pneumatický prípoj 1	3/8 NPT
Pneumatický prípoj 3	3/8 NPT
Pneumatický prípoj 5	3/8 NPT
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál pripojovacej lišty	Hliníková tvárna zliatina