

# Nástrčné puzdro NPQH-D-S4-E-P10

Číslo dielu: 578317

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                    | Hodnota                                                                                         |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Veľkosť                                  | Štandard                                                                                        |
| Menovitá šírka                           | 2 s                                                                                             |
| Montážna poloha                          | ľubovoľná                                                                                       |
| Tvar                                     | priamy tvar                                                                                     |
| Veľkosť balenia                          | 10                                                                                              |
| Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty | -0.095 MPa...2 MPa<br>-0.95 bar...20 bar<br>-13.775 psi...290 psi                               |
| Poznámka k prevádzkovému tlaku           | Voda: max. 0,6 MPa pri 0 - 50 °C                                                                |
| Orgán, ktorý vydáva certifikát           | NSF C0523185                                                                                    |
| Prevádzkové médium                       | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::]<br>Voda (kvapalná, bez ľadu)                       |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu  | Možnosť prevádzky s mazaním                                                                     |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK       | 3 - vysoké nároky na odolnosť proti korózii                                                     |
| Zhoda s LABS                             | VDMA24364-B1/B2-L                                                                               |
| Trieda čistoty priestoru                 | Staticky nainštalovaný prvok, nie je možné žiadne zmysluplné hodnotenie podľa normy ISO 14644-1 |
| Vhodnosť pre potravinárstvo              | pozri vyhlásenie o zhode<br>NSF/ANSI 169                                                        |
| Teplota okolia                           | 0 °C...150 °C                                                                                   |
| Hmotnosť výrobku                         | 2.8 g                                                                                           |
| Pneumatický prípoj 1                     | Nástrčné púzdro s priemerom 4 mm                                                                |
| Pneumatický prípoj 2                     | Nástrčné púzdro s priemerom 4 mm                                                                |
| Pokyny k materiálu                       | V zhode s RoHS                                                                                  |
| Materiál telesa                          | Mosadz, chemicky poniklovaná                                                                    |