

# Nástrčný prípoj NPQH-DK-G18-Q6-P10

Číslo dielu: 578375

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                           | Hodnota                                                                   |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Veľkosť                                         | Štandard                                                                  |
| Menovitá šírka                                  | 4 s                                                                       |
| Hĺbka zasunutia hadice                          | 15.8 s                                                                    |
| Druh tesnenia na naskrutkovacom čape            | Tesniaci krúžok                                                           |
| Montážna poloha                                 | ľubovoľná                                                                 |
| Tvar                                            | priamy tvar                                                               |
| Veľkosť balenia                                 | 10                                                                        |
| Konštrukcia                                     | Princíp push-pull                                                         |
| Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty        | -0.095 MPa...2 MPa<br>-0.95 bar...20 bar<br>-13.775 psi...290 psi         |
| Poznámka k prevádzkovému tlaku                  | Voda: max. 0,6 MPa pri 0 - 50 °C                                          |
| Orgán, ktorý vydáva certifikát                  | NSF C0523185                                                              |
| Prevádzkové médium                              | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::]<br>Voda (kvapalná, bez ľadu) |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu         | Možnosť prevádzky s mazaním                                               |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK              | 3 - vysoké nároky na odolnosť proti korózii                               |
| Zhoda s LABS                                    | VDMA24364-B1/B2-L                                                         |
| Trieda čistoty priestoru                        | Trieda 4 podľa normy ISO 14644-1                                          |
| Vhodnosť pre potravinárstvo                     | pozri vyhlásenie o zhode<br>NSF/ANSI 169                                  |
| Teplota okolia                                  | 0 °C...150 °C                                                             |
| Menovitý ťahovací moment                        | 6 Nm                                                                      |
| Prípustná odchýlka pre menovitý ťahovací moment | ± 20 %                                                                    |
| Hmotnosť výrobku                                | 9.1 g                                                                     |
| Spôsob upevnenia                                | Vnútorňý šesťhran SW4                                                     |
| Pneumatický prípoj 1                            | Vonkajší závit G1/8                                                       |
| Pneumatický prípoj 2                            | pre hadicu s vonkajším priemerom 6 mm                                     |
| Pokyny k materiálu                              | V zhode s RoHS                                                            |
| Materiál telesa                                 | Mosadz, chemicky poniklovaná                                              |
| Materiál tesnenia závitů                        | FPM                                                                       |
| Materiál poistného krúžku                       | PEI                                                                       |

| Charakteristický znak            | Hodnota                           |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Materiál uvoľňovacieho krúžku    | Mosadz, chemicky poniklovaná      |
| Materiál tesnenia hadice         | FPM                               |
| Materiál časti na upnutie hadice | nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ |
| Materiál oporného krúžku         | PEI                               |