

Vidlicová koncovka SG-M16X1,5

Číslo dielu: 6146

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	M16x1,5
Zodpovedá norme	DIN 71752 ISO 8140
Závitový prípoj	Vnútorňý závit M16x1,5
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Vhodnosť na výrobu lítium-iónových batérií	Kovy s viac ako 1 % hmotností medi sú z používania vylúčené. Okrem dosiek s plošnými spojmi, káblov, elektrických konektorov a cievok
Teplota okolia	-40 °C...150 °C
	4 kN
Hmotnosť výrobku	375 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál čapu	Oceľ pozinkované
Materiál vidlicovej hlavice	Oceľ pozinkované
Materiál matice	Oceľ pozinkované