

Uzatvárací kryt
CV-PK-4-B
Číslo dílu: 6214

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť balenia	10
Prevádzkový tlak závislý od teploty	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7::-]
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-10 °C...80 °C
Pneumatický prípoj 1	pre hadicu s vonkajším priemerom 6 mm pre nátrubok s prevlečnou maticou pre hadice s vnútorným Ø 4 mm
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál krytu	TPE-U(PU)