


T-rýchlospojka
TCK-1/4-PK-4-KU
Číslo dielu: 6265

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá šírka	3.4 s
Druh tesnenia na naskrutkovacom čape	Tesniaca hrana
Montážna poloha	ľubovoľná
Tvar	Tvar T
Veľkosť balenia	10
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7::-]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Možnosť prevádzky s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Pneumatický prípoj 1	Vonkajší závit G1/4
Pneumatický prípoj 2	pre hadicu s vonkajším priemerom 6 mm pre nástrčnú vsuvku s vnútorným priemerom 4 mm s maticou
Materiál prevlečnej matice	POM
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	POM
Materiál dutej skrutky	Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná
Materiál kyvného pripojenia	POM