


# Člen ALEBO OS-PK-3

Číslo dielu: 6684

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                                      | Hodnota                                                   |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Funkcia ventilu                                            | Funkcia ALEBO                                             |
| Pneumatický prípoj 1                                       | PK-3                                                      |
| Pneumatický prípoj 2                                       | PK-3                                                      |
| Spôsob upevnenia                                           | s priechodným otvorom                                     |
| Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343) | 120 l/min                                                 |
| Prevádzkový tlak                                           | 1.6 bar...8 bar                                           |
| Teplota okolia                                             | -10 °C...60 °C                                            |
| Materiál telesa                                            | POM                                                       |
| Prevádzkové médium                                         | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::]              |
| Menovitá šírka                                             | 2.4 s                                                     |
| Montážna poloha                                            | ľubovoľná                                                 |
| Poznámka o prevádzkovom/radiacom médiu                     | Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke) |
| Zhoda s LABS                                               | VDMA24364-B1/B2-L                                         |
| Teplota média                                              | -10 °C...60 °C                                            |
| Hmotnosť výrobku                                           | 9 g                                                       |
| Pneumatický prípoj 3                                       | PK-3                                                      |
| Pokyny k materiálu                                         | V zhode s RoHS                                            |
| Materiál tesnení                                           | NBR                                                       |