


Ventil na čelnom paneli

SV-3-M5

Číslo dielu: 6817

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	3/2 zatvorený monostabilný
Spôsob ovládania	manuálne
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	65 l/min
Prevádzkový tlak	-0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar
Konštrukcia	Sedlový ventil s vratnou pružinou
Spôsob návratu do základnej polohy	mechanická pružina
Menovitá šírka	2 s
Princíp tesnenia	mäkký
Montážna poloha	ľubovoľná
Spôsob riadenia	priamo
Smer prietoku	nereverzibilné
Prekrytie	pozitívne prekrytie
Ochrana proti výbuchu	Zóna 1 (ATEX) Zóna 2 (ATEX) Zóna 21 (ATEX) Zóna 22 (ATEX)
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Ovládacia sila	12 N
Hmotnosť výrobku	40 g
Spôsob upevnenia	Montáž do čelného panela s priechodným otvorom
Pneumatický prípoj 1	M5
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Plast Mosadz