

Guľový kohút QH-1 1/2

Číslo dielu: 6837

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	2/2 bistabilný
Pneumatický prípoj 1	G1 1/2
Pneumatický prípoj 2	G1 1/2
Spôsob ovládania	manuálne
Spôsob upevnenia	Montáž do vedenia
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	84000 l/min
Menovitá šírka	40 s
Materiál telesa	Mosadz
Princíp tesnenia	mäkký
Montážna poloha	ľubovoľná
Zodpovedá norme	ISO 228-1
Konštrukcia	Guľový ventil
Menovitý tlak armatúry PN	20
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [-:--:] Inertné plyny Voda – bez vodnej pary neutrálne tekutiny ďalšie prietokové médiá na vyžiadanie
Teplota média	-20 °C...150 °C
Hmotnosť výrobku	1730 g
Materiál tesnení	FPM PTFE
Materiál guľičky	Mosadz, chrómovaná
Materiál hriadeľa	Mosadz