


Plunžrový mikroventil S-3-PK-3-B

Číslo dielu: 7843

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	3/2 zatvorený monostabilný
Spôsob ovládania	mechanicky
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	60 l/min
Pneumatický pracovný prípoj	PK-3
Prevádzkový tlak	-0.95 bar...8 bar
Konštrukcia	Sedlový ventil s vratnou pružinou
Spôsob návratu do základnej polohy	mechanická pružina
Menovitá šírka	1.8 s
Princíp tesnenia	mäkký
Montážna poloha	ľubovoľná
Spôsob riadenia	priamo
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Ovládacia sila	6 N
Hmotnosť výrobku	7 g
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom
Pneumatický prípoj 1	PK-3
Pneumatický prípoj 2	PK-3
Materiál telesa	Plast Mosadz