


Tlakový spínač SPBA-P2R-G18-W-M12-0,25X

Číslo dielu: 8000033

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Merané hodnoty	Relatívny tlak
Metóda merania	Pneumaticko-elektrický prevodník tlaku
Prevádzkový tlak	-0.1 MPa...1 MPa -1 bar...10 bar
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Možnosť prevádzky s mazaním
Spínací výstup	kontaktný
Spínacia funkcia	Prahová hodnota s pevnou hysterézou
Funkcia spínacieho prvku	Prepínač
Spínací bod	0.25 bar
Spínací bod max.	0.4 bar
Min. bod vypnutia	0.05 bar
Max. výstupný prúd DC	1000 mA
Najmenší zatažovací prúd	2 mA pri 24 V
Odolnosť proti skratu	nie
Rozsah prevádzkového napätia DC	19.2 V...30 V
Ochrana proti prepólovaniu	nie
Elektrický prípoj	4-pin M12x1 Zástrčka podľa EN 60947-5-2 okrúhly tvar
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	Zástrčka
Elektrický prípoj 1, prípojovacia technika	M12x1, kódovanie A v zmysle EN 61076- 2-101
Elektrický prípoj 1, počet pinov/žil	4
Elektrický prípoj 1, spôsob upevnenia	Aretácia skrutkou nie je otočný
Elektrický prípoj 1, kompatibilný spôsob upevnenia	Kompatibilné s aretáciou skrutkou, otočné
Spôsob upevnenia	možnosť naskrutkovania
Pneumatický prípoj	G1/8
Hmotnosť výrobku	80 g

Charakteristický znak	Hodnota
Materiál telesa	Oceľ
Materiál elektrického prípoja	POM
Možnosti nastavenia	pevne nastavená
Druh krytia	IP65
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - žiadne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L