



Vertikálna napájacia doska VABF-S4-2-P1A14-G18

Číslo dielu: 8000693

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Konštrukčná šírka	18 s
Založené na norme	ISO 15407-2
Montážna poloha	ľubovoľná
Pneumatická vertikálna výstavba	Alternatívne napájanie tlakom pre 1 a 14
Prevádzkový tlak	1 MPa 10 bar
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	430 l/min
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	smernica EÚ k nízkemu napätiu
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK pre elektrické prevádzkové médiá
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - žiadne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Druh krytia	IP65 NEMA 4
Teplota okolia	-5 °C...50 °C
Hmotnosť výrobku	140 g
Spôsob upevnenia vertikálnej výstavby	na doske zrežazenia na dosku pre samostatné pripojenie
Pneumatický prípoj 1	G1/8
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok