


Tlakový regulačný ventil LR-3/4-D-7-MAXI-MPA

Číslo dielu: 8002294

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	Maxi
Konštrukčný rad	D
Ochrana proti manipulácii	Otočný ovládač s aretáciou
Montážna poloha	ľubovoľná
Konštrukcia	nepriamo riadený piestový regulačný ventil
Funkcia regulátora	Výstupný tlak konštantný so sekundárnym odvetraním
Indikácia tlaku	s manometrom
Prevádzkový tlak	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar
Rozsah regulácie tlaku	0.5 bar...7 bar
Max. tlaková hysteréza	0.04 MPa 0.4 bar 5.8 psi
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	12000 l/min
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertné plyny
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Trieda čistoty vzduchu na výstupe	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertné plyny
Teplota média	-10 °C...60 °C
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	1200 g
Spôsob upevnenia	Montáž do čelného panela Montáž do vedenia s príslušenstvom
Pneumatický prípoj 1	G3/4
Pneumatický prípoj 2	G3/4
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál pripojovacej dosky	Zinkový tlakový odliatok
Materiál tesnení	NBR

Charakteristický znak	Hodnota
Materiál telesa	Zinkový tlakový odliatok