

Pripojovacia P-lišta VABM-B10-30-G34-4-P53

Číslo dielu: 8026340

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Rozmer rastra	32 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet ventilových pozícií	4
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Hmotnosť výrobku	1135 g
Spôsob upevnenia	s upevňovacím uholníkom
Pneumatický prípoj 1	G3/4
Pokyny k materiálú	V zhode s RoHS
Materiál pripojovacej lišty	Hliníková tvárna zliatina