



Vertikálna napájacia doska VMPA2-VSP-0

Číslo dielu: 8029486

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Rozmer rastra	21 s
Prevádzkový tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Riadiaci tlak	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-5 °C...50 °C
Hmotnosť výrobku	70 g
Pneumatický prípoj 1	G1/8
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál napájacej dosky	Zosilený PA