

**T-prípojka**  
**NPFC-T-3M5-FMF**  
Číslo dielu: 8030245

**FESTO**



## Údajový list

| Charakteristický znak              | Hodnota                                       |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Materiál závitovej spojky          | Poniklovaná mosadz                            |
| Veľkosť balenia                    | 10                                            |
| Prevádzkový tlak                   | -0.95 bar...50 bar                            |
| Prevádzkové médium                 | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [-:~:-] |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii     |
| Zhoda s LABS                       | VDMA24364-B1/B2-L                             |
| Teplota okolia                     | -20 °C...150 °C                               |
| Hmotnosť výrobku                   | 10.9 g                                        |
| Pneumatický prípoj 1               | M5                                            |
| Pneumatický prípoj 2               | M5                                            |
| Pokyny k materiálu                 | V zhode s RoHS                                |