


Dvojitá vsuvka NPFC-D-G38-G12-M

Číslo dielu: 8030276

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Materiál závitovej spojky	Poniklovaná mosadz
Veľkosť balenia	10
Prevádzkový tlak	-0.95 bar...50 bar
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [-:~:-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-20 °C...150 °C
Hmotnosť výrobku	35.2 g
Pneumatický prípoj 1	G3/8
Pneumatický prípoj 2	G1/2
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS