


Doska zreťazenia VABV-S1-1HSB-N38

Číslo dielu: 8030651

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Konštrukčná šírka	44 s
Funkcia odvetrávania	je možné škrtenie
Založené na norme	ISO 5599-1
Max. počet ventilových pozícií	1
Prevádzkový tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Vhodnosť pre vákuum	áno
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - žiadne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovacia teplota	-20 °C...60 °C
Teplota média	-10 °C...50 °C
Riadiace médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Teplota okolia	-10 °C...50 °C
Hmotnosť výrobku	490 g
Pneumatický prípoj 2	3/8 NPT
Pneumatický prípoj 4	3/8 NPT
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál pripojovacej dosky	Hliníkový tlakový odliatok