

Elektromagnetická cievka VACF-B-B2-1

Číslo dielu: 8030802

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Montážna poloha	ľubovoľná
Zodpovedá norme	IEC 61010-1
Doba zopnutia	100%
Trieda izolačného materiálu	H
Parametre cievky	24 V DC: 3,3 W
Prípustné výkyvy napätia	+/- 10 %
Povolenie	c UL us - Recognized (OL)
Klasifikácia Maritime	pozri certifikát
Orgán, ktorý vydáva certifikát	DNVGL-TAA000011J UL MH18122
Obmedzenie teploty prostredia a média	-20 - 50 °C
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-20 °C...50 °C
Druh krytia	IP65
Teplota okolia	-20 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	56.5 g
Elektrický prípoj	Tvar B podľa priemyselného štandardu (11 mm)
Spôsob upevnenia	s ryhovanou maticou
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	PA Oceľ
Materiál elektromagnetickej cievky	Med' Oceľ Termoplast
Materiál vinutia	Med'