

Priechodka kábla spínacej skrinky NEFU-D12G4-R3DW4

Číslo dielu: 8040457

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Dĺžka	40,1 mm
Zodpovedá norme	EN 61076-2-101 IEC 60603-7-3
Spôsob upevnenia	pevne priskrutkované
Elektrický prípoj 1	Priama zásuvka, M12x1, 4-pin, kódovanie D
Elektrický prípoj 2	Uhlová zásuvka, RJ45, 4-pinová
Rozsah prevádzkového napätia DC	0 V...30 V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40 °C	2 A
Odolnosť proti rázovému napätiu	0.8 kV
Vlastnosti prenosu	Zodpovedá kategórii 5, EN 50173, trieda D Zodpovedá kategórii 5, ISO/IEC 11801, trieda D
Druh krytia	IP20 IP65 IP67
Teplota okolia	-5 °C...60 °C
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Stupeň znečistenia	3
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Materiál telesa	Mosadz, poniklovaná PA Zinkový tlakový odlíatok
Farba telesa	čierna
Materiál nástrčných kontaktov	Mosadz pozlátený