


Priechodka kábla spínacej skrinky NEFU-D12G4-D12DG4

Číslo dielu: 8040459

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Zodpovedá norme	EN 61076-2-101
Spôsob upevnenia	pevne priskrutkované
Elektrický prípoj 1	Priama zásuvka, M12x1, 4-pin, kódovanie D
Elektrický prípoj 2	Priama zásuvka, M12x1, 4-pin, s kódovaním D
Rozsah prevádzkového napätia DC	0 V...30 V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40 °C	4 A
Odolnosť proti rázovému napätiu	0.8 kV
Vlastnosti prenosu	Zodpovedá kategórii 5, EN 50173, trieda D Zodpovedá kategórii 5, ISO/IEC 11801, trieda D
Druh krytia	IP65 IP67
Teplota okolia	-25 °C...85 °C
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Stupeň znečistenia	3
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Materiál telesa	Mosadz, poniklovaná
Farba telesa	strieborný
Materiál nástrčných kontaktov	Mosadz pozlátený