

Fixný škrtiaci ventil VFFG-T-F4-10

Číslo dielu: 8047350

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	Škrtiaca funkcia
Spôsob upevnenia	ryhovaný
Prevádzkový tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Teplota okolia	-5 °C...60 °C
Povolenie	c UL us - Recognized (OL)
Veľkosť	pre priemer 4 mm
Menovitá šírka	1.05 s
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovacia teplota	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	0.4 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS